



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!



## CHEMIKALIENSCHRÄNKE FÜR 60-LITER-FÄSSER MIT SICHERHEITSBOX

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien sowie auch für entzündbare Flüssigkeiten nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tür/en wahlweise aus 4 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- ◆ Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- ◆ Einlegewannen
  - kippgesichert, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30 / Typ 60) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 bzw. >60 Minuten des Klein-Sicherheitschranks
- ◆ Klein-Sicherheitsschrank über Zylinderschloss separat abschließbar
- ◆ Zentraler Abluftanschluss beider Lagersegmente durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**

**CHS 950-2FAS / SiB 30 / CHS 950-2FAS / SiB 60:**

- Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- Typ GL mit Plexiglastüren

### Chemikalien-Schrank

- eine Einlegewanne (EW)
- Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 65 Liter, mit Gitterroststellfläche, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**

### Klein-Sicherheitsschrank / Sicherheitsbox nach DIN EN 14470-1

- Bodenwanne (BW), Auffangvolumen 11 Liter
- Nutzmaße B x T x H in mm = 760 x 340 x 440
- Automatische Türschließung



CHS 950-2FAS / SiB 60,  
Türen RAL 3000,  
Artikel-Nr. B80-6492-A



CHS 950-2FAS / SiB 30,  
Türen RAL 7035,  
Artikel-Nr. B80-6249-A



CHS 950-2FAS GL / SiB 30,  
Türen RAL 1018,  
Artikel-Nr. B80-6495-A



CHS 950-2FAS GL / SiB 30,  
Türen RAL 5015,  
Artikel-Nr. B80-6494-A



4 Türfarben zur Wahl ohne Aufpreis!

| Schranktyp                                      | CHS 950-2FAS / SiB 30    | CHS 950-2FAS / SiB 60    | CHS 950-2FAS GL / SiB 30 | CHS 950-2FAS GL / SiB 60 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Außenmaße B x T x H in mm                       | 950 x 500 x 1950         |
| Innenmaße B x T x H in mm                       | 862 x 467 x 1240         |
| Auffangvolumen in Liter (EW / AW / BW)          | 1 x 20 / 1 x 65 / 1 x 11 | 1 x 20 / 1 x 65 / 1 x 11 | 1 x 20 / 1 x 65 / 1 x 11 | 1 x 20 / 1 x 65 / 1 x 11 |
| Flügeltüren                                     | 2                        | 2                        | 2 (Plexiglastüren)       | 2 (Plexiglastüren)       |
| Gewicht in kg                                   | 145                      | 150                      | 145                      | 150                      |
| CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau |                          |                          |                          |                          |
| Artikel-Nr., Türen RAL 7035 - lichtgrau         | B80-6249-A               | B80-6250-A               | B80-6251-A               | B80-6252-A               |
| Artikel-Nr., Türen RAL 5015 - himmelblau        | B80-6484-A               | B80-6489-A               | B80-6494-A               | B80-6499-A               |
| Artikel-Nr., Türen RAL 1018 - zinkgelb          | B80-6485-A               | B80-6490-A               | B80-6495-A               | B80-6500-A               |
| Artikel-Nr., Türen RAL 3000 - feuerrot          | B80-6487-A               | B80-6492-A               | B80-6497-A               | B80-6502-A               |

| Zubehör   | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035   | B80-2826-A  | B80-2826-A  | B80-2826-A  | B80-2826-A  |
| Lochblechabdeckung für Bodenwanne des Klein-Sicherheitschranks, Stahlblech RAL 7035       | B80-6213-A  | B80-6213-A  | B80-6213-A  | B80-6213-A  |
| PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien                            | B80-2830-A  | B80-2830-A  | B80-2830-A  | B80-2830-A  |
| PE-Einsatz der Bodenwanne des Klein-Sicherheitschranks, zum Lagern von aggressiven Medien | B80-6523-A  | B80-6523-A  | B80-6523-A  | B80-6523-A  |